



Chipsmall Limited consists of a professional team with an average of over 10 year of expertise in the distribution of electronic components. Based in Hongkong, we have already established firm and mutual-benefit business relationships with customers from,Europe,America and south Asia,supplying obsolete and hard-to-find components to meet their specific needs.

With the principle of “Quality Parts,Customers Priority,Honest Operation,and Considerate Service”,our business mainly focus on the distribution of electronic components. Line cards we deal with include Microchip,ALPS,ROHM,Xilinx,Pulse,ON,Everlight and Freescale. Main products comprise IC,Modules,Potentiometer,IC Socket,Relay,Connector.Our parts cover such applications as commercial,industrial, and automotives areas.

We are looking forward to setting up business relationship with you and hope to provide you with the best service and solution. Let us make a better world for our industry!



Contact us

Tel: +86-755-8981 8866 Fax: +86-755-8427 6832

Email & Skype: info@chipsmall.com Web: www.chipsmall.com

Address: A1208, Overseas Decoration Building, #122 Zhenhua RD., Futian, Shenzhen, China





LRTB GRTG



Das Bauteil ist speziell für den Einsatz in Vollfarb-Videoleinwänden entwickelt worden. Die 6-lead Technologie läßt eine unabhängige Ansteuerung aller Chips zu und bietet dadurch eine additive Farbmischung. Das weiße Gehäuse mit schwarzer Oberfläche bietet hohe Intensität bei gutem Kontrast.

This device is especially designed for full color video walls. The 6-lead technology admits an additive mixture of color stimuli by independent driving of each chip. The white package with black surface offers high luminous intensity and good contrast.

Merkmale

- **Gehäusetyp:** weißes PLCC-6 Gehäuse, diffuser Silikon Verguss
- **Farbe:** Rot/True Grün/Blau, 625 nm (rot), 528 nm (true grün), 470 nm (blau)
- **Abstrahlwinkel:** Lambertscher Strahler (120°)
- **Lötmethode:** Reflow lötbar
- **Vorbehandlung:** nach JEDEC Level 3
- **ESD-Festigkeit:** ESD -sensitives Bauteil

Features

- **package:** white PLCC-6 package, diffused silicone resin
- **color:** red/true green/ blue, 625 nm (red), 528 nm (true green), 470 nm (blue)
- **viewing angle:** Lambertian Emitter (120°)
- **soldering methods:** reflow solderable
- **preconditioning:** acc. to JEDEC Level 3
- **ESD-withstand voltage:** ESD sensitive device

Hauptanwendungen

- Videoleinwände
- Vollfarb-Displays

Main Applications

- video walls in outdoor areas
- full color displays

Bestellinformation
Ordering Information

Typ Type	Emissionsfarbe Color of Emission	Lichtstärke ¹⁾ Seite 26 Luminous Intensity ¹⁾ page 26		
		$I_F = 20 \text{ mA}$ I_V (mcd)		
		red	true green	blue
LRTB GRTG	red true green blue	669 ...1323	1323 ...2800	297 ...529

Bestellinformation
Ordering Information

Typ Type	Bestellnummer Ordering Code
LRTB GRTG-UZVY-1+AVBV-29+TTTY-49	Q65111A6834

Anm: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe **Seite 7** für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LRTB GRTG-UZVY-1+AVBV-29+TTTY-49 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen UZ bis VY enthalten ist.

Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.

Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LRTB GRTG-UZVY-1+AVBV-29+TTTY-49 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 oder -9 enthalten ist (siehe **Seite 8** für nähere Information). Z.B.: LRTB GRTG-UZVY-1+AVBV-29+TTTY-49 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf **Seite 4** spezifizierten Grenzen geliefert wird.

Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.

Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see **page 7** for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LRTB GRTG-UZVY-1+AVBV-29+TTTY-49 means that only one group UZ to VY will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.

In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LRTB GRTG-UZVY-1+AVBV-29+TTTY-49 means that only 1 wavelength group -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 or -9 will be shippable (see **page 8** for explanation). E.g. LRTB GRTG-UZVY-1+AVBV-29+TTTY-49 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on **page 4**.

In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.

Grenzwerte
Maximum Ratings

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values			Einheit Unit
		red	true green	blue	
Betriebstemperatur Operating temperature range	T_{op}	- 40 ... + 100			°C
Lagertemperatur Storage temperature range	T_{stg}	- 40 ... + 100			°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature	T_j	+ 110			°C
Durchlassstrom (min.) Forward current (max.) ($T_S=25^\circ\text{C}$)	I_F	- 30	5 50		mA
Pulsstrom Pulse current $t_p = 10 \mu\text{s}$, $D = 0.125$, $T_S=85^\circ\text{C}$	I_{FM}	100	100	100	mA
Sperrspannung ^{2) Seite 26} Reverse voltage ^{2) page 26} ($T_S=25^\circ\text{C}$)	V_R	12	5		V

Kennwerte Characteristics

($T_S = 25\text{ °C}$)


Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values			Einheit Unit	
		red	true green	blue		
Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission $I_F = 20\text{ mA}$	(typ.) λ_{peak}	632	523	465	nm	
Dominantwellenlänge ^{3) Seite 26} Dominant wavelength ^{3) page 26} $I_F = 20\text{ mA}$	(min.) λ_{dom} (typ.) (max.)	619 625 631	518.5 528 546	458.5 470 476	nm nm nm	
Spektrale Bandbreite bei 50 % $I_{\text{rel max}}$ Spectral bandwidth at 50 % $I_{\text{rel max}}$ $I_F = 20\text{ mA}$	(typ.) $\Delta\lambda$	18	33	25	nm	
Abstrahlwinkel bei 50 % I_V (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % I_V	(typ.) 2ϕ	120	120	120	Grad deg.	
Durchlassspannung ^{4) Seite 26} Forward voltage ^{4) page 26} $I_F = 20\text{ mA}$	(min.) V_F (typ.) (max.) V_F	1.8 2.05 2.4	2.9 3.2 3.7	2.9 3.2 3.7	V V V	
Sperrstrom Reverse current $V_R = 5\text{ V}$ (blue / true green); 12 V (red)	(typ.) I_R (max.) I_R	0.02 10	0.01 10	0.01 10	μA μA	
Temperaturkoeffizient von λ_{peak} Temperature coefficient of λ_{peak} $I_F = 20\text{ mA}; -10\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$	(typ.) $TC_{\lambda_{\text{peak}}}$	0.14	0.04	0.04	nm/K	
Temperaturkoeffizient von λ_{dom} Temperature coefficient of λ_{dom} $I_F = 20\text{ mA}; -10\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$	(typ.) $TC_{\lambda_{\text{dom}}}$	0.07	0.03	0.02	nm/K	
Temperaturkoeffizient von V_F Temperature coefficient of V_F $I_F = 20\text{ mA}; -10\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$	(typ.) TC_V	-2.5	-3.6	-4.0	mV/K	
Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point	(typ.) (max.)	$R_{\text{th JS real}}$ $R_{\text{th JS real}}$	76 86**	80 101**	80 101**	K/W K/W

* Einzelgruppen siehe **Seite 8**
Individual groups on **page 8**

** $R_{\text{th}}(\text{max})$ basiert auf statistischen Werten
 $R_{\text{th}}(\text{max})$ is based on statistic values

Farbortgruppen³⁾ Seite 26

Chromaticity Coordinate Groups³⁾ page 26




Gruppe Group	Cx	Cy	Gruppe Group	Cx	Cy
2	0.1493	0.6731	4	0.1467	0.029
	0.1119	0.7420		0.1577	0.047
	0.1367	0.7558		0.1528	0.056
	0.1691	0.6862		0.1402	0.037
3	0.1587	0.6811	5	0.144	0.033
	0.1235	0.7511		0.1556	0.051
	0.1498	0.7591		0.1502	0.062
	0.1793	0.6892		0.137	0.042
4	0.1691	0.6879	6	0.141	0.037
	0.1367	0.7573		0.1536	0.056
	0.1637	0.7599		0.1478	0.069
	0.1892	0.6928		0.1329	0.048
5	0.1793	0.6892	7	0.1379	0.042
	0.1498	0.7599		0.1511	0.062
	0.1786	0.7573		0.1431	0.083
	0.201	0.6941		0.1262	0.061
6	0.1892	0.6940	8	0.1321	0.052
	0.1637	0.7598		0.1471	0.073
	0.193	0.7527		0.138	0.100
	0.2138	0.6912		0.1192	0.078
7	0.201	0.6941	9	0.1263	0.067
	0.1786	0.7570		0.1423	0.088
	0.2089	0.7476		0.13	0.130
	0.2272	0.6869		0.109	0.109
8	0.2138	0.6906	red	0.693	0.310
	0.193	0.7527		0.679	0.311
	0.2403	0.7336		0.698	0.292
	0.2543	0.6738		0.712	0.291
9	0.2405	0.6789			
	0.2244	0.7387			
	0.2743	0.7096			
	0.2825	0.6573			


Anm.: Die Farbkoordinaten des Mischlichtes können innerhalb des gekennzeichneten Bereichs des Farbdreiecks erwartet werden.

Note: The color coordinates of the mixed light can be expected within the marked area of the color triangle


Floating Bins



Floating Bins



Floating Bins



Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)³⁾ Seite 26
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)³⁾ page 26

Gruppe Group	true green		Einheit Unit
	min.	max.	
2	518.5	523.5	nm
3	521	526	nm
4	523.5	528.5	nm
5	526	531	nm
6	528.5	533.5	nm
7	531	536	nm
8	533.5	541	nm
9	538.5	546	nm

Gruppe Group	blue		Einheit Unit
	min.	max.	
4	458.5	463	nm
5	460.5	465	nm
6	462.5	467	nm
7	464.5	470	nm
8	467.5	473	nm
9	470.5	477	nm

Gruppenbezeichnung auf Etikett

Group Name on Label

Beispiel: UJ-1+AN-2+TD-4

Example: UJ-1+AN-2+TD-4

Helligkeits- gruppe	Wellenlänge (keine Gruppierung)	Helligkeits- gruppe	Wellenlänge	Helligkeits- gruppe	Wellenlänge
Brightness Group	Wavelength (no grouping)	Brightness Group	Wavelength	Brightness Group	Wavelength
(red)	(red)	(true green)	(true green)	(blue)	(blue)
UZ	1	AV	2	TT	4

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe pro Farbe enthalten.


Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group per color.

Relative spektrale Emission⁵⁾ Seite 26

Relative Spectral Emission⁵⁾ page 26

$V(\lambda)$ = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve


$I_{\text{rel}} = f(\lambda); T_S = 25\text{ °C}; I_F = 20\text{ mA}$



Abstrahlcharakteristik (vertikal)⁵⁾ Seite 26

Radiation Characteristic (vertical)⁵⁾ page 26


$I_{\text{rel}} = f(\varphi)$; $T_S = 25\text{ °C}$, $I_F = 20\text{ mA}$ (R); 20 mA (T); 20 mA (B) red, true green, blue



Abstrahlcharakteristik (horizontal)⁵⁾ Seite 26


Radiation Characteristic (horizontal)⁵⁾ page 26

$I_{\text{rel}} = f(\varphi)$; $T_S = 25\text{ °C}$, $I_F = 20\text{ mA}$ (R); 20 mA (T); 20 mA (B) red, true green, blue




Durchlassstrom⁵⁾ Seite 26
 Forward Current⁵⁾ page 26

$I_F = f(V_F); T_S = 25\text{ °C};$ **red**




Durchlassstrom⁵⁾ Seite 26
 Forward Current⁵⁾ page 26

$I_F = f(V_F); T_S = 25\text{ °C};$ **true green**



Durchlassstrom⁵⁾ Seite 26
 Forward Current⁵⁾ page 26


$I_F = f(V_F); T_S = 25\text{ °C};$ **blue**



Relative Lichtstärke^{5) 6) Seite 26}

Relative Luminous Intensity^{5) 6) page 26}


$I_V/I_V(20 \text{ mA}) = f(I_F); T_S = 25 \text{ }^\circ\text{C}; \text{red}$



Relative Lichtstärke^{5) 6) Seite 26}

Relative Luminous Intensity^{5) 6) page 26}


$I_V/I_V(20 \text{ mA}) = f(I_F); T_S = 25 \text{ }^\circ\text{C}; \text{true green}$



Relative Lichtstärke^{5) 6) Seite 26}

Relative Luminous Intensity^{5) 6) page 26}


$I_V/I_V(20 \text{ mA}) = f(I_F); T_S = 25 \text{ }^\circ\text{C}; \text{blue}$



Dominante Wellenlänge⁵⁾ Seite 26

Dominant Wavelength⁵⁾ page 26


true green, $\lambda_{\text{dom}} = f(I_F); T_S = 25 \text{ }^\circ\text{C}$



Dominante Wellenlänge⁵⁾ Seite 26

Dominant Wavelength⁵⁾ page 26


blue, $\lambda_{\text{dom}} = f(I_F); T_S = 25 \text{ }^\circ\text{C}$



Relative Lichtstärke⁵⁾ Seite 26

Relative Luminous Intensity⁵⁾ page 26


$I_V/I_V(25\text{ °C}) = f(T_j); I_F = 20\text{ mA}; \text{red}$



Relative Lichtstärke⁵⁾ Seite 26

Relative Luminous Intensity⁵⁾ page 26


$I_V/I_V(25\text{ °C}) = f(T_j); I_F = 20\text{ mA}; \text{true green};$



Relative Lichtstärke⁵⁾ Seite 26

Relative Luminous Intensity⁵⁾ page 26


$I_V/I_V(25\text{ °C}) = f(T_j); I_F = 20\text{ mA}; \text{blue}$



Maximal zulässiger Durchlassstrom

Max. Permissible Forward Current


$I_F = f(T)$; 1 chip on; red




Maximal zulässiger Durchlassstrom

Max. Permissible Forward Current


$I_F = f(T)$; 1 chip on; true green, blue




Zulässige Impulsbelastbarkeit
Permissible Pulse Handling Capability
 Duty cycle $D =$ parameter, $T_S = 0\text{ °C} \dots 100\text{ °C}$
 $I_F = f(t_p)$; red (1 Chip on)




Zulässige Impulsbelastbarkeit
Permissible Pulse Handling Capability
 Duty cycle $D =$ parameter, $T_S = 0\text{ °C} \dots 90\text{ °C}$
 $I_F = f(t_p)$; true green, blue (1 Chip on)



Zulässige Impulsbelastbarkeit
Permissible Pulse Handling Capability
 Duty cycle $D =$ parameter, $T_S = 90\text{ °C} \dots 100\text{ °C}$
 $I_F = f(t_p)$; true green, blue (1 Chip on)



Maßzeichnung⁷⁾ Seite 26
 Package Outlines⁷⁾ page 26



C1	Cathode	Blue (B)
A1	Anode	Blue (B)
C2	Cathode	True Green (T)
A2	Anode	True Green (T)
C3	Cathode	Red (R)
A3	Anode	Red (R)

Gewicht / Approx. weight:


62 mg

Gurtung / Polarität und Lage⁷⁾ Seite 26

Verpackungseinheit 3000/Rolle, ø330 mm


Method of Taping / Polarity and Orientation⁷⁾ page 26

Packing unit 3000/reel, ø330 mm



Empfohlenes Lötpaddingesign ^{7) 8)} Seite 26
Recommended Solder Pad ^{7) 8)} page 26

Reflow Löten
 Reflow Soldering



E062.3010.123 -01

Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet. Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu erreichen, empfehlen wir unter Standard-Stickstoffatmosphäre zu löten.


Note: Package not suitable for ultra sonic cleaning. For superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere.

Lötbedingungen
Soldering Conditions

Vorbehandlung nach JEDEC Level 4
Preconditioning acc. to JEDEC Level 4

Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
Reflow Soldering Profile for lead free soldering

(nach J-STD-020D.01)
(acc. to J-STD-020D.01)




OHA04612

Profil-Charakteristik Profile Feature	Symbol Symbol	Pb-Free (SnAgCu) Assembly			Einheit Unit
		Minimum	Recommendation	Maximum	
Ramp-up Rate to Preheat*) 25 °C to 150 °C			2	3	K/s
Time t_s T_{Smin} to T_{Smax}	t_s	60	100	120	s
Ramp-up Rate to Peak*) T_{Smax} to T_P			2	3	K/s
Liquidus Temperature	T_L	217			°C
Time above Liquidus temperature	t_L		80	100	s
Peak Temperature	T_P		245	260	°C
Time within 5 °C of the specified peak temperature $T_P - 5$ K	t_p	10	20	30	s
Ramp-down Rate* T_P to 100 °C			3	6	K/s
Time 25 °C to T_P				480	s

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
* slope calculation DT/Dt : Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)

Gurtverpackung
Tape and Reel




Tape dimensions in mm (inch)

W	P ₀	P ₁	P ₂	D ₀	E	F
12 ^{+0.3} _{-0.1}	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004)	8 ± 0.1 (0.315 ± 0.004)	2 ± 0.05 (0.079 ± 0.002)	1.5 ± 0.1 (0.059 ± 0.004)	1.75 ± 0.1 (0.069 ± 0.004)	5.5 ± 0.05 (0.217 ± 0.002)

Reel dimensions in mm (inch)

A	W	N _{min}	W ₁	W _{2 max}
330 (13)	12 (0.472)	60 (2.362)	12.4 + 2 (0.488 + 0.079)	18.4 (0.724)


Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials



*Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte
 Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.*

*Note: Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
 Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.*

Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials



Revision History: 2015-06-30

Previous Version: 2015-02-17

Page	Subjects (major changes since last revision)	Date of change
all	Version 0.0 created	2012-11-09
all	Version 0.1 created (Q-codes, package outlines, solderpad, deratings updated)	2013-02-06
all	Version 1.0 created	2013-04-25
11-13	Diagrams updated	2013-09-23
3, 15	Forward Current max updated	2014-04-17
4, 6, 8	Wavelength bins adapted	2014-08-06
2, 7	New Q code; new brightness binning	2014-09-10
all	remarks adapted/corrected	2015-02-17
15,16	OS-PCN-2015-008-A	2015-06-30

Augensicherheitsbewertung

Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825 erfolgt die Bewertung der Augensicherheit nach dem Standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems")

Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "exempt"- Gruppe (die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 10000 s bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.

Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.

Eye safety advice

Due to the cancellation of the LED from IEC 60825, the evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems").

Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "exempt" group (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 10000 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices.

As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation.

Disclaimer**Bitte beachten!**

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie diese Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Disclaimer**Attention please!**

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices or systems with the express written approval of OSRAM OS.**

*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

**) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.